

Garant**GARANT Master Titan HM-fullradiepinfräs HPC, TiAlN, Ø f8 DC / DS: 4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	207487 4
GTIN	4045197989673
Artikelklass	11Z

Beskrivning**Utförande:****Speciell geometri** för bearbetning av **titan och titanlegeringar**.

4 ändskär ända in till centrum.

Därför användbar som **äkta 4-skärfräs** för alla skärdjup.Tolerans: Radiekontur = **±0,005 mm**.**OBS!:**

Omslipning rekommenderas inte.

Teknisk beskrivning

Tandantal Z	4
Skär-Ø D _c	4 mm
totallängd L	80 mm
Matning f _z för kopierfräsning i titan > 850 N/mm ²	0,021 mm
Skärlängd L _c	8 mm
Skaftdiameter D _s	6 mm
Matning f _z för valsfräsning i titan > 850 N/mm ²	0,018 mm
Spiralvinkel	45 grad
Korrigeringsfaktor för v _c	1,25
radie R	2 mm
Beläggning	TiAlN

Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	N
Tolerans nom.-Ø	f8
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,5×D vid valsfräsning
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,5×D vid valsfräsning
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Färgring	skär
Produktslag	Fullradie- och pinnfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	50 m/min	S
vått maximal	lämplig		

Tjänster

Skaftslipning Typ HB	129100 HB
----------------------	-----------