

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251724 25/16
GTIN	4045197867995
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Spännhöjd L_2	24 mm
Mittförskjutning L_3	17 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Spännjärn	259038 4
Skruv för under-läggs-platta	259025 3
totallängd L	200 mm
Underläggsplatta	259031 39
Skruv för klamp	259021 4
ISO-kod hållare	A25R MVUNR/L 16
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	32 mm
Vändskärsstorlek	16 mm
Passande vändskär	VN.. 1604..
Skaftdiameter D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Spännjärn Typ 4	259038 4
Skruv för underläggsplatta Typ 3	259025 3
Skruv för fastspänningsanordning Typ 4	259021 4
Underläggsplatta Typ 39	259031 39
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500