

**Garant****Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 40/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251725 40/16
GTIN	4045197868244
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Skruv för under-läggs-platta	259025 3
totallängd L	300 mm
Skruv för klamp	259021 1
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	27 mm
Minimiförborrningshåldiameter D <sub>min</sub>	50 mm
Vändskärsstorlek	16 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Spännhöjd L <sub>2</sub>	38,5 mm
Spännjärn	259038 4
Underläggsplatta	259031 39
Passande vändskär	VN.. 1604..
ISO-kod hållare	A40T MVUNR/L 16
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	40 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

## Tillbehör

Underläggsplatta Typ 39	259031 39
Spännjärn Typ 4	259038 4
Skruv för underläggsplatta Typ 3	259025 3
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skruv för fastspänningsanordning Typ 1	259021 1
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500