

Garant**NC-maskinskruvstycke HiPo Clamp med kraftförstärkare, Typ: 1250****Beställningsdata**

Ordernummer	360465 1250
GTIN	4045197991256
Artikelklass	31F

Beskrivning**Utförande:**

- Parningsnoggrannhet 0,02 mm.
- Uppriktningsmåttan kompatibla med vanliga fabrikat.
- Universellt utförande för olika backsystem.
- Styrbanan induktionshärdad.
- Helt slutna spindel (mindre rengöringsarbete).
- Gängade hål på båda sidor för arbetsstyckstopp.
- Inklusive hål 18M16 för nollpunktspännsystem stickmått 200 mm.
- Alla sidor utom ändytan slipade: Kan användas horisontalt och i sidled.
- Vinkelväxel kan monteras.
- Helt kapslad och nitrerad spindel.
- Gänga för arbetsstyckstopp.

Utförande reklamtext:

- Parningsnoggrannhet 0,02 mm.
- Styrbanan induktionshärdad.
- Inklusive hål 18M16 för nollpunktspännsystem stickmått 200 mm.
- Alla sidor utom ändytan slipade: Kan användas horisontalt och i sidled.
- Helt kapslad och nitrerad spindel.

leveransinnehåll:

4 spännkonsoler och handvev **Utan stegbackar.**

Specialtillbehör:

- Vanliga backfabrikat i storlek 125, t.ex. nr 361400 – 361660, nr 362390 – 362600, nr 361295, nr 361296.
- Uppriktnings- och fixeringsatts nr 360530.
- Arbetsstyckstopp, vev, nr 360555; 360800.

- **Dragtapp nr 360025.**
- **Vinkeldrev nr 360471.**

OBS!:

- **Lämplig stomförlängning 125 finns under nr 360467_125 i ETL.**
- **Storlek 125X levereras med backar 361295 125 och 361296 125. Kan användas med Xpent-adapterbackar.**
- **Passande stomförlängning 160 är nr 360420 160**

Anmärkning reklamtext:

Storlek 125X levereras med backar 361295 125 och 361296 125. Kan användas med XPent-adapterbackar.

Teknisk beskrivning

r ±0,015	118 mm
o -0,02	40 mm
Spåravstånd p H7	20 mm
Krysspår n H7	20 mm
backhöjd h	39,5 mm
spännvidd b	0 - 182 mm
Längsgående spår l H7	20 mm
färgkod för passande tillbehör	HiPo
grundhållarbredd B	125 mm
Spännvidd d	131 - 313 mm
spännkraft upp till max	40 kN
m ±0,02	180 mm
s - 0,02	62 mm
totallängd L	512 mm
grundhållarlängd a	424 mm
Grundstomhöjd c -0,02	100 mm
Utförande	Nollpunktspännsystem
vikt	35 kg
t	144 mm
Serie	HiPoClamp

Produktslag

Maskinskruvstycke

Tillbehör

Höjdanslag, klick-system För typ 125

361962 125

Stomme för förlängning För typ 125

360467 125

Höjdanslag, klick-system För typ 125

361952 125

Höjdanslag för stegsidan För typ 125

361972 125