

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 40/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251728 40/16
GTIN	4045197868268
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Mittförskjutning L_3	35 mm
Spännhöjd L_2	38,5 mm
Skruv för klamp	259021 4
ISO-kod hållare	A40T MVZNR/L 16
Spännjärn	259038 2
Utkragningslängd L_1	120 mm
totallängd L	300 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skruv för under-läggs-platta	259025 3
Underläggsplatta	259031 39
Minimiförborrningshåldiameter D_{\min}	57 mm
Vändskärsstorlek	16 mm
Passande vändskär	VN.. 1604..
Effektivt djup T	15 mm
Skaftdiameter D_s	40 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger

Invändigt svarvdjup upp till	3xD
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skruv för underläggsplatta Typ 3	259025 3
Skruv för fastspänningsanordning Typ 4	259021 4
Underläggsplatta Typ 39	259031 39
Spännjärn Typ 2	259038 2
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500