

**Garant****Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 40/22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251416 40/22
GTIN	4045197868305
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Underläggsplatta	259031 10
Fjäder-sats	259044 2
Hävarm	259015 2
Inställningsvinkel $\kappa$	90 grad
Vändskärsstorlek	22 mm
Passande vändskär	TN.. 2204..
Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	50 mm
totallängd L	300 mm
Hävarmsskruv	259018 2
Spännhöjd $L_2$	38,5 mm
Mittförskjutning $L_3$	27 mm
ISO-kod hållare	A40T PTFNR/L 22
Fjäderstift-sats	259047 2
Skaftdiameter $D_s$	40 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

## Tillbehör

Fjäder-sats 10 delar Typ 2	259044 2
Fjäderstiftsats 10 delar Typ 2	259047 2
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 3 mm	674242 3
Hävarmsskruv Typ 6	259018 6
Underläggsplatta Typ 10	259031 10
Hävarm Typ 2	259015 2
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500