

Garant**Verktgsh. med spärrnyckel Lång, Helt i stål, totallängd: 250 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	149000 250
GTIN	4045197861689
Artikelklass	11K

Beskrivning**Utförande:**

Med tvåbackig spännchuck för uppspänning av fyrkantskaft. Flyttbart T-handtag med spår i båda ändar för låsning av låskulan. Hållaren förkromad. Spärrnyckeln kan kopplas om till vänstergång / högergång eller låsas. **Utförande helt i stål** för hög momentbelastning. Verktgshållare med exakt rotation och snäva toleranser. Frästa och induktionshårdade spännbackar för hög seghet och optimal ythårdhet.

Användningsdata:

Särskilt lämplig för gängskärning på djupt liggande, svåråtkomliga ställen.

OBS!:

Fyrkantsstorlekar för andra gängtappar resp. brotschstorlekar finns i tabellerna för tillhörande produktgrupper.

spännvidd □: 2,6 - 5,5 mm

för handgängtappar DIN 352: M3 – M10

Reservback nr 148710 storlek: 85

Teknisk beskrivning

spännvidd □	2,6 - 5,5 mm
-------------	--------------

totallängd	250 mm
för handgängtappar DIN 352	M3 – M10
Reservback nr 148710 storlek	85
Material	Helt i stål
Produktslag	Verktygshållare