

Garant**Roterande fil Z7 – medel, dubbeltandning X-cut, VHM, Typ: C1225****Beställningsdata**

Ordernummer	543200 C1225
GTIN	4045197609854
Artikelklass	51D

Beskrivning**Utförande:**

Extra stabilt skaft med Ø 8 mm.

GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall. **Form rundad cylinder (WRC).**

Användningsdata:

För fräsarbeten med mycket stora påkänningar.

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Teknisk beskrivning

Tandningsfinhetsgrad	medel
totallängd	65 mm
Tandningstyp	m. sicksacktandning
förkortning tandning	Z7
Huvud-Ø	12 mm
Form	Cylindrisk
Formbeskrivning	Cylindrisk (WRC)
Skaft-Ø	8 mm
huvudlängd	25 mm

Serie	Filtandning Z7
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
INOX	mindre lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
Uni	lämplig		