

Garant**Roterande fil Z7 – medel, dubbeltandning X-cut, VHM, Typ: D1210****Beställningsdata**

Ordernummer	543200 D1210
GTIN	4045197609861
Artikelklass	51D

Beskrivning**Utförande:**

Extra stabilt skaft med Ø 8 mm.

GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantsstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall. **Form kula** (KUD).

Användningsdata:

För fräsarbeten med mycket stora påkänningar.

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgrädnig, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Teknisk beskrivning

Form	Klotformat huvud
förkortning tandning	Z7
Huvud-Ø	12 mm
totallängd	50 mm

Formbeskrivning	Kulform
Tandningsfinhetsgrad	medel
Tandningstyp	m. sicksacktandning
Skaft-Ø	8 mm
huvudlängd	10 mm
Serie	Filtandning Z7
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
INOX	mindre lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
Uni	lämplig		