

## Gänga Gäng-gåring 6g, Gänga: M16



### Beställningsdata

Ordernummer	486010 M16
GTIN	2050001037190
Artikelklass	48B

### Beskrivning

#### Utförande:

Den första slipade gängan avlägsnar grova spån i arbetsstycket och förhindrar brott på den första gängan i förtid. Utförande enligt DIN 2279 – 2299.

#### Användningsdata:

För metrisk ISO-gänga, höger DIN 13.

#### Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### OBS!:

Gängtolkar för gängor med andra stigningar, Whitworth-, trapets-, rund-, UNC-, UNF-, NPT-gängor och vänstergängor kan levereras på begäran.

### Teknisk beskrivning

Toleransklass	6g
Gängstigning	2 mm
Gänga	M16
Kalibrering	L12

Toleransområde	g
Tolktyp	Gåtolk
Norm	DIN 13
Gängtyp	M
Kvalitet	6
Produktslag	Gängtolk

### Tjänster

KalibreringGängtolkring Maximal Ø 20 mm	028600 20
DAkS-kalibreringGängtolkring Maximal Ø 100 mm	028640 100