



## Roterande fil Filtandning STEEL – grov, VHM, Typ: F1225



### Beställningsdata

Ordernummer	547100 F1225
GTIN	4007220936931
Artikelklass	55F

### Beskrivning

#### Utförande:

Den **innovative tandgeometrin** möjliggör **mycket höga bearbetningsprestanda** i kombination med **lugn gång och god styrförmåga**. Den optimala spånbildningen (inga spetsiga spån) garanterar hög ytkvalitet. Skaft-Ø 6 mm.

#### Användningsdata:

Optimerad för bearbetning av **stål och gjutstål**.

Skaft-Ø: 6 mm

Formbeskrivning: Rundbåge

Huvud-Ø: 12 mm

Huvudängd L<sub>1</sub>: 25 mm

totallängd: 65 mm

Skaft-Ø: 6 mm

### Teknisk beskrivning

Tandningsfinhetsgrad	grov
totallängd	65 mm
Formbeskrivning	Rundbåge
Huvud-Ø	12 mm
förkortning tandning	STEEL
Huvudängd L <sub>1</sub>	25 mm
Form	F1225
Skaft-Ø	6 mm

Skärmaterial

VHM

Produktslag

Roterande fil