



Roterande fil Filtandning STEEL – grov, VHM, Typ: D1009



Beställningsdata

Ordernummer	547100 D1009
GTIN	4007220936863
Artikelklass	55F

Beskrivning

Utförande:

Den **innovative tandgeometrin** möjliggör **mycket höga bearbetningsprestanda** i kombination med **lugn gång och god styrförmåga**. Den optimala spånbildningen (inga spetsiga spån) garanterar hög ytkvalitet. Skaft-Ø 6 mm.

Användningsdata:

Optimerad för bearbetning av **stål och gjutstål**.

Skaft-Ø: 6 mm

Formbeskrivning: Kulform

Huvud-Ø: 10 mm

Huvudängd L₁: 9 mm

totallängd: 49 mm

Skaft-Ø: 6 mm

Teknisk beskrivning

totallängd	49 mm
Form	D1009
Formbeskrivning	Kulform
Huvudängd L ₁	9 mm
Huvud-Ø	10 mm
förkortning tandning	STEEL
Tandningsfinhetsgrad	grov
Skaft-Ø	6 mm

Skärmaterial

VHM

Produktlag

Roterande fil