

3M Roloc™**Snabbytessystem sats, Ø 50,8 mm, Typ: PREMIUM****Beställningsdata**

Ordernummer	554080 PREMIUM
GTIN	4046719797349
Artikelklass	53M

Beskrivning**Utförande:**

Roloc™-snabbytessystem möjliggör säkra byten av slipverktyg i en handvändning på kortast tänkbara tid.

3M Roloc™ snabbytessystemsats för slipprocesser i flera steg med **optimalt anpassade bearbetningssteg**. Högkapacitetsset för optimerad slipkapacitet och yresultat. **984F-Cubitron II slipskivor** för högsta avarbetning. **GB-DR slipnylonskivor** för minskning av sliprepor, **XL-DR kompaktslipskivor** (6 A med, 2 S fine) för en likformig glänsande finish. **XT-DR grovrengöringsskivor** och **RD-ZB Bristle borstar** för krävande rengöringsarbeten.

Användningsdata:

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

leveransinnehåll:

Antal delar: 55 delar

grovslipning: 25×554005_60 (984F)

medelgrov slipning: 15×554062_80 (GB-DR)

finisharbeten: 5×554066_180/6 (XL-DR) 5×554066_280 (XL-DR)

rengöring: 2×554056_XCRS (XT-DR) 1×573510_80 (RD-ZB)

stödtallrik (skaft-Ø 6 mm) adapter (M14): 1×554089_50 (hård) 1×554081

Teknisk beskrivning

Antal delar	55
-------------	----

skiv-Ø	50,8 mm
Produktnamnsattribut	Ø 50,8 mm
passar till snabbytessystem	Roloc™
Produktslag	Slipskiva