



Roterande fil Filtandning STEEL – grov, VHM, Typ: G0618



Beställningsdata

Ordernummer	547100 G0618
GTIN	4007220936979
Artikelklass	55F

Beskrivning

Utförande:

Den **innovative tandgeometrin** möjliggör **mycket höga bearbetningsprestanda** i kombination med **lugn gång och god styrförmåga**. Den optimala spånbildningen (inga spetsiga spån) garanterar hög ytkvalitet. Skaft-Ø 6 mm.

Användningsdata:

Optimerad för bearbetning av **stål och gjutstål**.

Skaft-Ø: 6 mm

Formbeskrivning: Spetsbåge

Huvud-Ø: 6 mm

Huvudängd L₁: 18 mm

totallängd: 55 mm

Skaft-Ø: 6 mm

Teknisk beskrivning

Huvud-Ø	6 mm
Tandningsfinhetsgrad	grov
Huvudängd L ₁	18 mm
Formbeskrivning	Spetsbåge
förkortning tandning	STEEL
Form	G0618
totallängd	55 mm
Skaft-Ø	6 mm

Skärmaterial

VHM

Produktslag

Roterande fil