

**Roterande fil Filtandning STEEL – grov, VHM, Typ: G1020****Beställningsdata**

Ordernummer	547100 G1020
GTIN	4007220937013
Artikelklass	55F

Beskrivning**Utförande:**

Den **innovative tandgeometrin** möjliggör **mycket höga bearbetningsprestanda** i kombination med **lugn gång och god styrförmåga**. Den optimala spånbildningen (inga spetsiga spån) garanterar hög ytkvalitet. Skaft-Ø 6 mm.

Användningsdata:

Optimerad för bearbetning av **stål och gjutstål**.

Skaft-Ø: 6 mm

Formbeskrivning: Spetsbåge

Huvud-Ø: 10 mm

Huvudängd L₁: 20 mm

totallängd: 60 mm

Skaft-Ø: 6 mm

Teknisk beskrivning

Huvud-Ø	10 mm
Formbeskrivning	Spetsbåge
Huvudängd L ₁	20 mm
förkortning tandning	STEEL
totallängd	60 mm
Form	G1020
Tandningsfinhetsgrad	grov
Skaft-Ø	6 mm

Skärmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil