

**Spiralborr HSS precisionsrullvalsat N, obelagd, Ø DC h8: 6,8mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 114020 6,8 |
| GTIN | 4045197010117 |
| Artikelklass | 12B |

Beskrivning**Utförande:**

Rullvalsat, normal spiralvinkel, kärna och kärnkona.

Dimensioner enligt DIN 338.

Robust spiralborr med förstärkt kärna och liten tväregg för enkel borrning och noggrann centrerung för den kommande borrningen. **Precisionsvalsade spånutrymmen.**

Rekommendation:**Största borrhjup:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

OBS!:

Strl 14-20: Skaft-Ø 13 mm med 3 anläggningsytor.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|-------------------|
| Nominell Ø D_c | 6,8 mm |
| Spännspårlängd L_c | 69 mm |
| Matning f i stål < 750 N/mm ² | 0,07 mm/v |
| Antal skär Z | 2 |
| Tolerans nom.-Ø | h8 |
| Skaftdiameter D_s | 6,8 mm |
| totallängd L | 109 mm |
| Rekommenderat maximalt borrhjup L_2 | 58,8 mm |
| Spetsvinkel | 118 grad |
| Skaft | Cylindriskt skaft |

| | |
|--------------|------------|
| Beläggning | obelagd |
| Skärmaterial | HSS |
| Typ | N |
| Invändig | nej |
| Färgring | Utan |
| Produktslag | Spiralborr |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu (kortspånig) | mindre lämplig | 45 m/min | N |
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | 40 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | 30 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | 25 m/min | P |
| GG(G) | mindre lämplig | 25 m/min | K |
| Olja | lämplig | | |
| vått maximal | lämplig | | |