



## Roterande fil Filtandning STEEL – grov, VHM, Typ: F0618



### Beställningsdata

Ordernummer	547100 F0618
GTIN	4007220936887
Artikelklass	55F

### Beskrivning

#### Utförande:

Den **innovative tandgeometrin** möjliggör **mycket höga bearbetningsprestanda** i kombination med **lugn gång och god styrförmåga**. Den optimala spånbildningen (inga spetsiga spån) garanterar hög ytkvalitet. Skaft-Ø 6 mm.

#### Användningsdata:

Optimerad för bearbetning av **stål och gjutstål**.

Skaft-Ø: 6 mm

Formbeskrivning: Rundbåge

Huvud-Ø: 6 mm

Huvudängd L<sub>1</sub>: 18 mm

totallängd: 55 mm

Skaft-Ø: 6 mm

### Teknisk beskrivning

totallängd	55 mm
Formbeskrivning	Rundbåge
förkortning tandning	STEEL
Huvudängd L <sub>1</sub>	18 mm
Huvud-Ø	6 mm
Tandningsfinhetsgrad	grov
Form	F0618
Skaft-Ø	6 mm

Skärmaterial

VHM

Produktslag

Roterande fil