



Slipstiftsats fin, AD-AW, Antal slipstift: 10



Beställningsdata

Ordernummer	550310 10
GTIN	4027497219902
Artikelklass	56L

Beskrivning

Utförande:

LUKAS slipstift (OSA-certifierade och provade enligt EN 12 413) är med avseende på hårdhet, bindning, kornsorter och kornstorlekar speciellt anpassade till de angivna användningssätten och till bredast möjliga tillämpningsspektrum. Den kastfria gången gör arbetet vibrationsfritt och skonar såväl människa som maskin och arbetsstycke. LUKAS slipstift är universellt användbara till **kant- och ytslipning** och utmärker sig genom högsta slipeffekt, lång utslitningstid och jämn ytfinhet hos materialet.

Skaft-Ø 3 mm × 50 mm.

Sortiment med utvalda slipstift i de vanligaste formerna och måtten.

Små slipstift med **blandkorn (AD-AW)** av normalkorund, ädelkorund mörkröd och enkristallkorund vit (LUKAS-beteckning NDW) i kornstorlek 100 (fin). Keramisk bindning. Skaft-Ø 3 mm, skaftlängd 50 mm.

Användningsdata:

Slipstift med hög formstabilitet är utmärkta för fin- och kantbearbetning av (**härddade**) **verktygs- och Cr-Ni-stål** inom verktygs- och formtillverkning. Rekommenderad skärhastighet 10–30 m/s.

leveransinnehåll:

Vardera 1 slipstift nr 551510 strl ZY0408 / ZY0610 / ZY0810 / ZY1013 / SP0510 / SP0810 / WR1013 / KU04 / KU06 / KU08.

Teknisk beskrivning

Antal slipstift	10
finhetsgrad	fin
Slipmedel	Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning	A
Produktnamnsattribut	AD-AW
Skaft-Ø	3 mm
skaftlängd	50 mm
Produktslag	Slipstift