



Roterande fil Filtandning STEEL – grov, VHM, Typ: D0605



Beställningsdata

Ordernummer	547100 D0605
GTIN	4007220936832
Artikelklass	55F

Beskrivning

Utförande:

Den **innovative tandgeometrin** möjliggör **mycket höga bearbetningsprestanda** i kombination med **lugn gång och god styrförmåga**. Den optimala spånbildningen (inga spetsiga spån) garanterar hög ytkvalitet. Skaft-Ø 6 mm.

Användningsdata:

Optimerad för bearbetning av **stål och gjutstål**.

Skaft-Ø: 6 mm

Formbeskrivning: Kulform

Huvud-Ø: 6 mm

Huvudängd L₁: 5 mm

totallängd: 45 mm

Skaft-Ø: 6 mm

Teknisk beskrivning

Form	D0605
Huvudängd L ₁	5 mm
totallängd	45 mm
Huvud-Ø	6 mm
förkortning tandning	STEEL
Tandningsfinhetsgrad	grov
Formbeskrivning	Kulform
Skaft-Ø	6 mm

Skärmaterial

VHM

Produktslag

Roterande fil