

**Garant****Spiralborr HSS N, obelagd, Ø DC h8 (mm resp. tum): 3,6****Beställningsdata**

Ordernummer	114150 3,6
GTIN	4045197012814
Artikelklass	11B

**Beskrivning****Utförande:**

Profilslipad: Spiralborr med hög rundgångs- och delningsnoggrannhet samt exakt spetslipning. Från Ø 2,4 mm ånganlöpt.

Med urspetsning form C från storlek 4 mm.

**Rekommendation:****Största borrhjup:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$ .

**OBS!:**

Strl 16–20: Borr med skaft-Ø 16 mm.

**Teknisk beskrivning**

Matning f i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm/v
Antal skär Z	2
Spännspårlängd L <sub>c</sub>	39 mm
Nominell Ø D <sub>c</sub>	3,6 mm
Tolerans nom.-Ø	h8
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	3,6 mm
totallängd L	70 mm
Norm	DIN 338
Rekommenderat maximalt borrhjup L <sub>2</sub>	33,6 mm
Spetsvinkel	118 grad

Skaft	Cylindriskt skaft
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	N
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	80 m/min	N
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	45 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	50 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	25 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	10 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	8 m/min	P
GG(G)	lämplig	25 m/min	K
CuZn	lämplig	80 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		