


**Fiberrondell Cubitron™ II (CER) 982C, Ø 115 mm, Kornstorlek: 80****Beställningsdata**

Ordernummer	566480 80
GTIN	30051141276275
Artikelklass	53F

Beskrivning**Utförande:**

Det precisionsformade **högeffektiva slipkornet** i 3M™-produkter består av definierade, keramiska trianglar som är optimalt placerade på slipunderlaget. **Kraftigt högre avverkningsseffekt** med mycket lång livslängd och jämn ytbehandling. Extremt draghållfasta, men mycket smidiga **vulkanfibrer**. Hål 22,23 mm och korsspår. Spetstyp Cubitron™ II. Högsta möjliga slipkapacitet.

Användningsdata:

För bearbetning av **stål** och icke-järnmetaller.

För vinkelslipmaskiner med maximal periferihastighet på 80 m/s och stödtallrik nr 566690/566692. De effektiva slipkornen möjliggör ett **behagligt och ergonomiskt arbete** med lättare tryck. Den höga avverkningsseffekten gör att 3M™-fiberskivor samtidigt är ett verkligt alternativ till slipskivor och lamellslipskivor.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	982 C
Kornstorlek	80

skiv-Ø	115 mm
Serie	Cubitron™II
Slipmedel	Cubitron™ II
Slipmedlets beteckning	Keramik
slipmedelsunderlag	Vulkanfiber
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 115 mm
hål-Ø	22,23 mm
optimerad för material	järnfria metaller
optimerad för material	Gjutgods
optimerad för material	Stål
maximal periferihastighet	80 m/s
maximalt varvtal:	13300 min ⁻¹
Produktslag	Fiberskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	mindre lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Fiberrondell-stödtallrikhård/räfflad Utvändig Ø 115 mm	566690 115
Fiberrondell-stödtallrikflexibel/slät Utvändig Ø 115 mm	566692 115
Stödrondellhård/räfflad Utvändig Ø 115 mm	566672 115