

Garant**HM-centrumborr A, TiAlN, Ø DC k13: 0,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	121001 0,5
GTIN	4045197594556
Artikelklass	11E

Beskrivning**Utförande:**

Djupslipat ur rundstaven av hårdmetall. Spiralformat.
För material upp till **62 HRC**. Enkelsidig skärning!

Teknisk beskrivning

för arbetsstyckes-Ø	< 4 mm
Matning f i stål < 1100 N/mm ²	0,01 mm/v
Nominell Ø D _c	0,5 mm
Antal skär Z	2
Skafttolerans	h6
Skaftdiameter D _s	3,15 mm
total längd L	20 mm
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 333
Typ	A
Tolerans nom.-Ø	k13
Försänkingsvinkel	60 grad
Skärriktning	Höger

Skåft	Cylindriskt skåft med h6
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Centrerborrar

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	60 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	40 m/min	P
Stål < 55 HRC	lämplig	20 m/min	H
Stål < 60 HRC	lämplig	15 m/min	H
Stål < 67 HRC	mindre lämplig	10 m/min	H
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		