


**Fiberrondell Cubitron™ II (CER) 982C, Ø 178 mm, Kornstorlek: 60****Beställningsdata**

Ordernummer	566490 60
GTIN	30051141277401
Artikelklass	53F

**Beskrivning****Utförande:**

Det precisionsformade **högeffektiva slipkornet** i 3M™-produkter består av definierade, keramiska trianglar som är optimalt placerade på slipunderlaget. **Kraftigt högre avverkningsseffekt** med mycket lång livslängd och jämn ytbehandling.

Extremt draghållfasta, men mycket smidiga **vulkanfibrer**. Hål 22,23 mm och korsspår. Spetstyp Cubitron™ II. Högsta möjliga avslipningskapacitet.

**Användningsdata:**

För bearbetning av **stål** och icke-järnmetaller.

För vinkelslipmaskiner med maximal periferihastighet på 80 m/s och stödtallrik nr 566690/566692. De effektiva slipkornen möjliggör ett **behagligt och ergonomiskt arbete** med lättare tryck. Den höga avverkningsseffekten gör att 3M™-fiberskivor samtidigt är ett verkligt alternativ till slipskivor och lamellslipskivor.

**Teknisk beskrivning**

Kornstorlek	60
tillverkarens beteckning	982 C

skiv-Ø	178 mm
Serie	Cubitron™II
Slipmedel	Cubitron™ II
Slipmedlets beteckning	Keramik
slipmedelsunderlag	Vulkanfiber
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 178 mm
hål-Ø	22,23 mm
optimerad för material	Stål
optimerad för material	järnfria metaller
optimerad för material	Gjutgods
maximal periferihastighet	80 m/s
maximalt varvtal:	8500 min <sup>-1</sup>
Produktslag	Fiberskiva

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	mindre lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
torrt	lämplig		

---

**Tillbehör**

Fiberrondell-stödtallrikflexibel/slät Utvändig Ø 180 mm	566692 180
Fiberrondell-stödtallrikhård/räfflad Utvändig Ø 180 mm	566690 180
Stödrondellhård/räfflad Utvändig Ø 180 mm	566672 180