

**duMONT****Tryckbrottsch för kilspår HSS Passning P9, Typ: 3A****Beställningsdata**

Ordernummer	290406 3A
GTIN	662600888022
Artikelklass	29J

**Beskrivning****Användningsdata:**

**För tillverkning av kilspår enligt DIN 6885.**

**leveransinnehåll:**

Brottsch inkl. nödvändiga shims.

**OBS!:**

- **För mycket hållfasta material kan antalet passeringar ökas eller specialdragbrottschar användas (finns på förfrågan).**
- **Efter den första och andra av tre passeringar ska tryckstöten lyftas upp kortvarigt – dragbrottschen rätar ut sig själv.**
- **Belagda dragbrottschar och dragbrottschar med tumdimensioner kan levereras på förfrågan.**
- **BROTTSCHNINGSPRESSAR finns i band 2 (Hand- och mätverktyg).**
- **Storlek 28, 32 och 36 kan levereras på förfrågan med kort leveranstid.**

Skärmaterial: HSS

Brottschlängd: 127 mm

Kilspårbredd: 3 mm

Kilspårdjup: 1,4 mm

för håldiameter enligt DIN 6885: 8 - 10 mm

Brottschninglängd i stål: 6 - 30 mm

Erforderligt brottschningstryck vid St50 och max brottschninglängd: 300 kg

## Teknisk beskrivning

Kilspårdjup	1,4 mm
Ryggbredd	3,25 mm
Antal passeringar	2
Kilspårbredd	3 mm
Brotschninglängd i stål	6 - 30 mm
Erforderligt brotschningstryck vid St50 och max brotschninglängd	300 kg
för håldiameter enligt DIN 6885	8 - 10 mm
Brotschlängd	127 mm
Skärmaterial	HSS
Produktslag	Brotschverktyg

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Grafit, glasfiber	mindre lämplig		
Olja	lämplig		

## Tillbehör

Mellanlägg till dragbrottsch nr 290405 – 407 Typ 3A

290410 3A