

**duMONT****Tryckbrottsch för kilspår HSS Passning H9, Typ: 5B1****Beställningsdata**

|              |              |
|--------------|--------------|
| Ordernummer  | 290407 5B1   |
| GTIN         | 662600888336 |
| Artikelklass | 29J          |

**Beskrivning****Användningsdata:**

För tillverkning av kilspår enligt DIN 6885.

**leveransinnehåll:**

Brottsch inkl. nödvändiga shims.

**OBS!:**

- För mycket hållfasta material kan antalet passeringar ökas eller specialdragbrottschar användas (finns på förfrågan).
- Efter den första och andra av tre passeringar ska tryckstöten lyftas upp kortvarigt û dragbrottschen rätar ut sig själv.
- Belagda dragbrottschar och dragbrottschar med tumdimensioner kan levereras på förfrågan.
- **BROTTSCHNINGSPRESSAR** finns i band 2 (Hand- och mätverktyg).
- **Storlek 28, 32 och 36** kan levereras på förfrågan med kort leveranstid.

Skärmaterial: HSS

Brottschlängd: 172 mm

Kilspårbredd: 5 mm

Kilspårdjup: 2,3 mm

för håldiameter enligt DIN 6885: 12 - 17 mm

Brottschninglängd i stål: 8 - 42 mm

Erforderligt brotschningstryck vid St50 och max brotschninglängd: 850 kg

## Teknisk beskrivning

|  |                |
|--|----------------|
| Kilspårbredd   | 5 mm           |
| Erforderligt brotschningstryck vid St50 och max brotschninglängd | 850 kg         |
| för håldiameter enligt DIN 6885                                  | 12 - 17 mm     |
| Brotschninglängd i stål  | 8 - 42 mm      |
| Antal passeringar  | 2              |
| Brotschlängd   | 172 mm         |
| Ryggbredd  | 6,46 mm        |
| Kilspårdjup  | 2,3 mm         |
| Skärmaterial   | HSS            |
| Produktslag  | Brotschverktyg |

## Användardata

|                              | Lämplighet     | V <sub>c</sub> | ISO-kod |
|------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Aluminium, plast             | mindre lämplig |                |         |
| Alu (kortspånig)             | lämplig        |                |         |
| Alu > 10% Si                 | mindre lämplig |                |         |
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup> | lämplig        |                |         |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup> | lämplig        |                |         |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup> | mindre lämplig |                |         |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | mindre lämplig |                |         |
| GG(G)                        | lämplig        |                |         |
| CuZn                         | lämplig        |                |         |
| Grafit, glasfiber            | mindre lämplig |                |         |
| Olja                         | lämplig        |                |         |

## Tillbehör

Mellanlägg till dragbrottsch nr 290405 – 407 Typ 5B1

290410 5B1