

Garant**Grovrengöringsrondell (SiC), skiv-Ø: 115mm****Beställningsdata**

Ordernummer	566700 115
GTIN	4045197679703
Artikelklass	51M

Beskrivning**Utförande:**

Slipskivor med syntetisk, jämn slipnylon belagd med slipkorn. Den öppna och aggressiva fiberstrukturen sätts inte igen och är extremt effektiv och slitstark.

Mycket **grov slipnylonstruktur** som inte sätts igen ens vid arbete med mycket tjocka och mjuka beläggningar.

Medelhårt slipnylon med mycket **aggressiva slipegenskaper**, lång livslängd och jämn ytfinish. Universaltyp för allt grovrengöringsarbete, **även vid svåra fall** som t.ex. borttagning av hårt sittande glödska.

Användningsdata:

För rostborttagning, lackborttagning, rengöring av svetsfogar och borttagning av ytsmuts.

Med **glasvävtallrik för direkt inspänning** på vinkelslipmaskiner.

OBS!:

Grovrengöringsrondeller för rakslipmaskiner, se nr 556270 och framåt.

Teknisk beskrivning

rekommenderat varvtal	5000 - 7000 min ⁻¹
maximalt varvtal:	11000 min ⁻¹
hål-Ø	22,23 mm

skiv-Ø	115 mm
Slipmedlets beteckning	SiC
Hårdhetsgrad	medel – hård
finhetsgrad	mkt grov
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Formbeskrivning	plan
maximal periferihastighet	60 m/s
Produktslag	grovrengöringsslipnylon

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		

