

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, obelagd, MF: M21X0,35****Beställningsdata**

Ordernummer	130000 M21X0,35
GTIN	4045197998859
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängstigning	0,35 mm
Gängdjup	63 mm
Kärnhåls-Ø	20,65 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G

Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Toleransklass	6H +0,20
Skaftfyrkant □	14,5 mm
Skaftdiameter D _s	18 mm
Norm	DIN 376
Skärmaterial	HSS E
Gäng-Ø	21 mm
Antal skär Z	3
totallängd L	140 mm
Antal spånspår	3
Gängtyp	MF
gänga	M21×0,35
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp