


Garant**CC.T 09T302, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer | 260056 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197873705 |
| Artikelklass | 21G |

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Hörnradie | 0,2 mm |
| spån-brytare | SS |
| Skärdjup a_p | 0,2 - 2,5 mm |
| Sort | HB7035-1 |
| Primäranvändning | P |
| Skärförhållande | krävande intermittent |
| Matning f | 0,05 - 0,25 mm/v |
| Skärhastighet v_c primär användning | 120 - 350 m/min |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning |
| Skärmaterial | VHM |
| ISO-kod vändskär | CCMT 09T302 |

| | |
|------------------|------------------------|
| Antal byten/skär | 2 |
| Tolerans | MF |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |