


**Garant****CNMG 09T304, Sort: HB7035-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	250050 HB7035-1
GTIN	4045197873804
Artikelklass	21G

## Beskrivning

CNMG 09T304 HB7035-1 Sort: HB7035-1  
spån-brytare: SS  
Skärdjup  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 120 - 350 m/min

## Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Hörnradie	0,4 mm
spån-brytare	SS
Matning $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Skärdjup $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Sort	HB7035-1
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 350 m/min

Skärförhållande	krävande intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 09T304
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning