

Garant**CNMG 09T308, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250052 HB7035-1
GTIN	4045197873828
Artikelklass	21G

Beskrivning

CNMG 09T308 HB7035-1 Sort: HB7035-1
spån-brytare: SS
Skärdjup a_p : 0,3 - 2,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 350 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	SS
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Skärdjup a_p	0,3 - 2,5 mm
Sort	HB7035-1
Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min

Skärförhållande	krävande intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 09T308
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning