

**Garant****Maskingängtappar för genomgående hål, obelagd, MF: M21X2****Beställningsdata**

Ordernummer	130000 M21X2
GTIN	4045197998903
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Gäng-Ø	21 mm
Antal skär Z	3
Norm	DIN 376
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	18 mm
Antal spånspår	3
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H

Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Toleransklass	6H +0,20
totallängd L	140 mm
Skafftyrkant <input type="checkbox"/>	14,5 mm
Gängstigning	2 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	63 mm
Kärnhåls-Ø	19 mm
Gängtyp	MF
gänga	M21×2
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp