

Garant**CNMG 160612, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250170 HB7035-1
GTIN	4045197873958
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

spån-brytare	SM
Skärförhållande	krävande intermittent
Hörnradie	1,2 mm
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Skärdjup a_p	0,5 - 8 mm
Sort	HB7035-1
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 320 m/min
Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 160612

Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning