

**Garant****CNMM 160616, Sort: HB7035-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	250460 HB7035-1
GTIN	4045197874061
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Skärhastighet $v_c$ primär användning	90 - 260 m/min
Primäranvändning	P
Matning $f$	0,4 - 1,2 mm/v
Sort	HB7035-1
Skärförhållande	krävande intermittent
spån-brytare	SR
Skärdjup $a_p$	2 - 10 mm
Hörnradie	1,6 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMM 160616

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning