

**Garant****CNMM 190616, Sort: HB7035-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	250464 HB7035-1
GTIN	4045197874078
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Skärhastighet $v_c$ primär användning	90 - 260 m/min
Matning $f$	0,4 - 1,2 mm/v
Skärförhållande	krävande intermittent
Skärdjup $a_p$	2 - 10 mm
Sort	HB7035-1
spån-brytare	SR
Hörnradie	1,6 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMM 190616

Antal byten/skär

4

Produktslag

Vändskär för svarvning