

**Garant****DC.T 11T304, Sort: HB7035-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	260462 HB7035-1
GTIN	4045197874160
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 320 m/min
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2,5 mm
spån-brytare	SM
Skärförhållande	krävande intermittent
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,4 mm
Sort	HB7035-1
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCMT 11T304

Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning