

Garant**DC.T 11T308, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260361 HB7035-1
GTIN	4045197874177
Artikelklass	21G

Beskrivning

DC.T 11T308 HB7035-1 Sort: HB7035-1
spån-brytare: SS
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,05 - 0,2 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 350 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
Hörnradie	0,8 mm
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
spån-brytare	SS
Sort	HB7035-1

Skärförhållande	krävande intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCMT 11T308
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning