


**Garant****DNMG 110404, Sort: HB7035-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	250652 HB7035-1
GTIN	4045197874191
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
spån-brytare	SS
Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	krävande intermittent
Sort	HB7035-1
Primäranvändning	P
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 350 m/min
Skärdjup $a_p$	0,3 - 2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 110404

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning