

**Garant****DNMG 110404, Sort: HB7035-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	250752 HB7035-1
GTIN	4045197874207
Artikelklass	21G

## Beskrivning

DNMG 110404 HB7035-1 Sort: HB7035-1  
spån-brytare: SM  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Matning  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 100 - 320 m/min

## Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	P
Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 320 m/min
spån-brytare	SM
Skärdjup $a_p$	0,5 - 5 mm
Matning $f$	0,2 - 0,5 mm/v

Sort	HB7035-1
Skärförhållande	krävande intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 110404
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning