

Garant**DNMG 110408, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250754 HB7035-1
GTIN	4045197874221
Artikelklass	21G

Beskrivning

DNMG 110408 HB7035-1 Sort: HB7035-1
spån-brytare: SM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 5 mm
Matning f : 0,2 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 100 - 320 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
spån-brytare	SM
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 320 m/min
Skärförhållande	krävande intermittent
Primäranvändning	P
Sort	HB7035-1

Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Hörnradie	0,8 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 110408
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning