

Garant**KNUX 160405L, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer | 251032 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197874313 |
| Artikelklass | 21G |

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Sort | HB7035-1 |
| Skärhastighet v_c primär användning | 100 - 320 m/min |
| Skärförhållande | krävande intermittent |
| Hörnradie | 0,5 mm |
| Skärdjup a_p | 0,5 - 5 mm |
| Matning f | 0,2 - 0,5 mm/v |
| Primäranvändning | P |
| spån-brytare | SM |
| spånbrytare | 2,2 mm |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning |
| Skärmaterial | VHM |
| Antal byten/skär | 2 |
| ISO-kod vändskär | KNUX 160405L |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |

