

**Garant****SNMM 150616, Sort: HB7035-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	251390 HB7035-1
GTIN	4045197874627
Artikelklass	21G

## Beskrivning

SNMM 150616 HB7035-1 Hörnradie: 1,6 mm  
Sort: HB7035-1  
spån-brytare: SR  
Skärdjup  $a_p$ : 2 - 12 mm  
Matning  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 90 - 260 m/min

## Teknisk beskrivning

Skärdjup $a_p$	2 - 12 mm
Sort	HB7035-1
Hörnradie	1,6 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	90 - 260 m/min
Matning $f$	0,4 - 1,2 mm/v
Skärförhållande	krävande intermittent
Primäranvändning	P

spån-brytare	SR
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMM 150616
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning