


Garant**SNMM 190624, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251394 HB7035-1
GTIN	4045197874634
Artikelklass	21G

Beskrivning

SNMM 190624 HB7035-1 Hörnradie: 2,4 mm
Sort: HB7035-1
spån-brytare: SR
Skärdjup a_p : 2 - 12 mm
Matning f : 0,4 - 1,2 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 90 - 260 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	90 - 260 m/min
Skärdjup a_p	2 - 12 mm
Sort	HB7035-1
Hörnradie	2,4 mm
Skärförhållande	krävande intermittent
Matning f	0,4 - 1,2 mm/v
spån-brytare	SR

Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMM 190624
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning