

Garant**TCMT 16T308, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260988 HB7035-1
GTIN	4045197874726
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	100 - 320 m/min
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	SM
Skärförhållande	krävande intermittent
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Sort	HB7035-1
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TCMT 16T308
Antal byten/skär	3

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning