

Garant**TNMG 160404, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251542 HB7035-1
GTIN	4045197874740
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	100 - 320 m/min
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Skärförhållande	krävande intermittent
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Primäranvändning	P
Sort	HB7035-1
spån-brytare	SM
Hörnradie	0,4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TNMG 160404
Antal byten/skär	6

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning