

Garant**VBMT 110302, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	261142 HB7035-1
GTIN	4045197874771
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Primäranvändning	P
Skärförhållande	krävande intermittent
Sort	HB7035-1
Hörnradie	0,2 mm
spån-brytare	SS
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VBMT 110302

Antal byten/skär

2

Produktslag

Vändskär för svarvning