

Garant**VBMT 160408, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	261154 HB7035-1
GTIN	4045197874832
Artikelklass	21G

Beskrivning

VBMT 160408 HB7035-1 Sort: HB7035-1
spån-brytare: SS
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,05 - 0,2 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 350 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	SS
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Skärförhållande	krävande intermittent
Hörnradie	0,8 mm
Sort	HB7035-1

Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VBMT 160408
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning