

Garant**VC.T 110304, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	261366 HB7035-1
GTIN	4045197874863
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Sort	HB7035-1
Primäranvändning	P
spån-brytare	SS
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Skärförhållande	krävande intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VCMT 110304

Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning