

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, obelagd, Typ: NO.0-80****Beställningsdata**

Ordernummer	130040 NO.0-80
GTIN	4062406000059
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängstigning	0,318 mm
Gäng-Ø	1,524 mm
Norm	DIN 371
totallängd L	40 mm
Gängdjup	3,81 mm
Kärnhåls-Ø	1,25 mm
Antal spånspår	2
Antal skär Z	2
Varvper tum	80
Skaftdiameter D _s	2,5 mm
Skärmaterial	HSS E
Skaftfyrkant □	2,1 mm
Gängtyp	UNF

gänga	0-80 UNF
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp