

Garant**Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, obelagd, Typ: 2.1/16-16****Beställningsdata**

Ordernummer	130050 2.1/16-16
GTIN	4062406000097
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skafftyrkant □	32 mm
Antal spånspår	6
Gäng-Ø	52,387 mm
Gängstigning	1,588 mm
Skärmaterial	HSS
Skaftdiameter D _s	40 mm
totallängd L	140 mm
Varvper tum	16
Kärnhåls-Ø	51 mm
Antal skär Z	6
Gängdjup	78,58 mm
Gängtyp	UNS
gänga	2.1/16-16 UNS

Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp