

Garant**VNMG 160404, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251732 HB7035-1
GTIN	4045197874931
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Sort	HB7035-1
spån-brytare	SS
Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Skärförhållande	krävande intermittent
Matning f	0,08 - 0,4 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VNMG 160404

Antal byten/skär

4

Produktslag

Vändskär för svarvning